

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130500 8X1
GTIN	4067263036333
Trieda položky	12G

**Popis****Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho rezného nástroja.**  
Závit z plne vybrúseného a podbrúseného materiálu.

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø závit	8 mm
Hĺbka závit	16 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Druh závit	MF
Norma	DIN 2181
Celková dĺžka L	63 mm
Veľkosť závit	M8×1
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		