

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130660 G1/4
GTIN	4067263036432
Trieda položky	12G

**Popis****Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho rezného nástroja.**

**Použitie:**

**Na cylindrický Whitworthov závit** DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Ø závit	13,16 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Rezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	11,8 mm
Chodov na palec	19
Stúpanie závitov	1,337 mm
Hĺbka závit	26,32 mm
Veľkosť závit	G1/4
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závit	G

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5157
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		