

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130660 G3/8
GTIN	4067263036449
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho rezného nástroja.**

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Celková dĺžka L	70 mm
Veľkosť závitů	G3/8
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Rezný materiál	HSS
Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Chodov na palec	19
Stúpanie závitů	1,337 mm
Ø závitů	16,66 mm
Hĺbka závitů	49,98 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitů	G

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5157
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		