



Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát Plus, Obsah: 20l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084243 20
GTIN	2050002070264
Trieda položky	08J

Popis

Prevedenie:

Chladiace mazivo **bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej** pre **vysoké nároky**. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.

Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát Plus je chladiace mazivo s obsahom minerálneho oleja, bez bóru a amínov, miešateľné s vodou, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na náročné obrábanie hliníka a vysokolegovaných ocelí. Vďaka použitiu EP aditív je chladiace mazivo ideálne na náročné obrábanie. Obrábanie neželezných kovov by sa malo vykonávať len po predbežných skúškach. Emulzie s **vysokovýkonným chladiacim a mazacím koncentrátom Plus** dosahujú dlhú životnosť, zabezpečujú veľmi dobrú ochranu proti korózii a sú obzvlášť šetrné k pokožke. **Životnosť 12 mesiacov.**

Výhoda:

Koncentráty **chránia proti korózii**, šetria lak a **fyziológicky bezpečné**, veľmi **stabilné proti baktériám**, dobre znášané na pokožke.

Údaje o používaní:

- **Obrábanie ocelí a ocelových odliatkov 6 – 10 %**
- **Obrábanie hliníka od 6 %**

Technický opis

Obsah	20 l
Tvar	tekuté
Hodnota pH	8,9
Prevedenie	Kanister
Farba	svetlohnedá
Teplota skladovania	5 - 40 °C
Kimenatická viskozita	93 mm ² /s
Rozpustnosť vo vode	emulgovateľný
Druh produktu	Chladiace médium
Hodnota refraktometra	1