

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ025**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vŕtacie práce.

Technický opis

Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	P
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HBZ025
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070304
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
vhodné pre Ø nástroja D _c	14 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie