

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vŕtacie práce.

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Typ	HBZ035
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070304
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Hlavné použitie	P
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	14 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie