

Garant**ZCMX 070304, Typ: HUZ310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268439 HUZ310
GTIN	4067263802631
Trieda položky	21E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 070304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	bez povlaku
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	N
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,3 mm

Typ	HUZ310
vhodné pre Ø nástroja D _c	14 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie