



12V akumulátor vrátane nabíjačky, Typ: M12NRG201



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátor:

- Inteligentné ovládanie: elektronika REDLINK™.
- Ochrana proti preťaženiu – zabraňuje náhodnému poškodeniu akumulátora.
- Systém riadenia teploty – udržiava batériu v ideálnom teplotnom rozsahu, aby sa zabezpečila jej maximálna životnosť.
- Monitorovanie jednotlivých článkov – zabezpečuje optimálne nabíjanie a vybíjanie pre maximálnu životnosť.
- Ochrana pred hlbokým vybitím – zabraňuje poškodeniu článku v dôsledku hlbokého vybitia.
- Až 2× dlhší čas prevádzky a o 20 % vyšší výkon. V porovnaní s inými lítiovými technológiami a/alebo predchádzajúcimi technológiami akumulátorov MILWAUKEE®. Výsledky závisia od napätia, nástroja a aplikácie.
- Integrovaná zvaraná rámová konštrukcia akumulátora so separátormi citlivými na nárazy, ktoré zabraňujú zlyhaniu akumulátora v prípade nadmerných vibrácií alebo zrútení.
- Môže sa používať pri extrémnych teplotách až do -20 °C bez vplyvu na čas prevádzky a životnosť.
- Ochrana pred vybitím zabraňuje poškodeniu článku v dôsledku nadmerného vybitia.

Nabíjačka:

- Elektronická kontrola teploty optimalizuje rýchlosť nabíjania, chráni pred prehriatím a zvyšuje životnosť akumulátora.
- Zapuzdrená doska s plošnými spojmi chráni elektroniku pred prachom, vlhkosťou a nárazmi.

- LED diódy sa postupne rozsvetujú a indikujú aktuálny stav nabitia akumulátora.
- Akumulátory REDLITHIUM™ 2,0 Ah sa nabijú za 40 minút alebo menej.

Rozsah balenia:

1× súprava akupack M12 B2 a 1× nabíjačka C12 C

Technický opis

Čas nabíjania na batériu	40 min
Kapacita akumulátora	2 Ah
Napätie akumulátora	12 V
Hmotnosť na batériu	200 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion