

## Súprava magnetického zveráka VersaMAG, Typ: VERSA-01



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktný a výkonný permanentný magnet so zverákom pre upínanie rôznych komponentov na magnetických povrchoch bez použitia nástroja.

- **Mobilné, flexibilné a rýchle použitie.** Vďaka kompaktnému dizajnu a mimoriadne úzkemu permanentnému magnetu sa prispôsobí každému pracovisku.
- **Optimalizuje každé pracovisko:** čistá a bezpečná práca v širokej škále aplikácií.
- **Modulárny systém:** unikátny modulárny systém zaisťuje bezpečné držanie v širokej škále pracovných situácií a môže byť neustále rozširovaný vhodným príslušenstvom.
- **Zverák má rozsah upínania 108 mm a šírku čeluste 100 mm.**
- **Vymeniteľné upínacie čeluste v rôznych výškach** pre upnutie väčších materiálov, ako sú plechy a rúry.
- **Vďaka inovatívnemu 2-rotorovému systému predstavuje prídržná sila až 7800 N** pre bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch – dokonca aj v prípade tenkých plechov (od hrúbky 4 mm).
- **Upínanie v stiesnených priestoroch alebo na vertikálnych úrovniach?** Vďaka kompaktnému dizajnu a mimoriadne úzkemu permanentnému magnetu to nepredstavuje žiadny problém.
- **Presné nastavenie permanentného magnetu pomocou 30 % predmagnetizácie.**
- **Bezpečné upnutie komponentov pre ďalšie obrábanie pomocou rôznych elektrických nástrojov, napr. uhlových brúsok, vrtacích skrutkovačov, píľ, MULTIMASTER atď.**

#### Rozsah balenia:

1 × permanentný magnet, 1 × montážna doska, 1 × zverák, 1 × kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom 3 mm, 1 × upevňovací popruh.

## Technický opis

Dĺžka A	212 mm
Hmotnosť	7,25 kg
Šírka B	70 mm
Šírka čeluste	100 mm
Výška čelusti	40 mm
Prídržná sila magnetu	7800 N
Druh produktu	Magnetická upínacia doska