

**CCMT 09T308, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie