



Pracovné svietidlo Line Light, Typ: 1600

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081340 1600
GTIN	5708997000588
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Pracovné osvetlenie Line Light je vyrobené z extrúdaného akrylového profilu so **zabudovanou šošovkou** (uhol vyžarovania 75°) a tým mimoriadne **robustné a odolné voči nárazom**. Je preto koncipované pre použitie pri **najtvrdších podmienkach** a spoľahlivo poskytuje silné a koncentrované svetlo do každého pracovného priestoru. S **akumulátorom pre mobilné použitie** s prídavnou vreckovou lampou na čelnej strane (150 lumenov). S 24 V jednosmerným vstupom pre priame pripojenie k stroju alebo pomocou transformátora Č. 081342 k 230 V sieťovému napätiu.

Lampu je možné v držiaku otáčať a nastaviť bez clonenia.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre inštaláciu na **pracovisku alebo vo vozidle**.

Rozsah balenia:

Pracovné svetlo, 2 spony a prípojky, koncové kusy, vstup káblov / upínač, 2 pripojovacie spojky.

Technický opis

Počet LED diód	216
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Svetelný tok	1300 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie

Svetelný výkon	18 W
Menovité napätie	230 V
Uhol vyžarovania	75 Stupeň
Zóna ATEX	žiadna
Celková dĺžka	1600 mm
Ø hlavy	25 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

Príslušenstvo

Držiak s prísavkou	081345
Magnetické držiaky	081344