

**CC.T 09T304, Typ: CA525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 260097 CA525 |
| GTIN | |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Lamač triesok | HQ |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 80 - 330 m/min |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hlavné použitie | P |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Typ | CA525 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T304 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |