

**Garant****Otočný držiak GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky:  
25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2525M12
Podložka	259031 49
Veľkosť doštičiek	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Séria	Master Eco
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Skrutka pre podložku	259027 8

Čelusť, skrutka, O-krúžok	259036 22
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Podložka Typ 49	259031 49
Jednotka upínacích pätiiek Typ 22	259036 22
Skrutka pre podložku Typ 8	259027 8