

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020H15
Séria	Master Eco
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 24
Podložka	259031 50
Skrutka pre podložku	259027 8
Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm

vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Druh produktu	Sústružnícky držiak