

**DNMG 150604, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 CA510
GTIN	4960664698288
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PS
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie