

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260026 20/09 |
| GTIN | 4067263122388 |
| Trieda položky | 21U |

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 311936, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

| | |
|---|-----------------|
| Funkčná šírka L ₄ | 25 mm |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm |
| Držiak ISO-kód | SCLCR/L 2020X09 |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. |
| Veľkosť stopky | 20 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 28 |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Séria | Master Eco |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 30 mm |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |