

## Odhrotovač s chodom dopredu a reverzný odhrotovač zo spekaného karbidu so špirálovým uhlom, TiSiN, Ø DC: 6mm

### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208181 6
GTIN	4067263107460
Trieda položky	11X

### Popis

**Prevedenie:****Extra dlhá stopka.**

Dvojité brúsené čelo s **uhlom 45°**.

Špirálový uhol brúsený na oboch stranách hlavovej časti má za následok **výrazne mäkkší rez** a tým aj **vynikajúce povrchové vlastnosti**. Na **univerzálne použitie** na takmer všetkých materiáloch. Novo vyvinutá povrchová úprava **účinne zabraňuje tvorbe nánosov na hranách** - dokonca aj v prípade hliníka a nehrdzavejúcej ocele (INOX).

**Použitie:**

Na **odhľovanie** a **zrezávanie hrán smerom dopredu** a dozadu aj na ťažko prístupných miestach.

**Výborne sa hodí na kontúrovacie práce.**

**Upozornenie:**

**Následný produkt pre č. 208180.**

### Technický opis

Ø D <sub>1</sub> +0,05	3,9 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	6 mm
L <sub>2</sub> +0,5	4 mm
Tvar	špicatá
L <sub>4</sub> +0,5	15 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	100 mm

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Úkosové frézovanie	dopredu a dozadu 45
Počet zubov Z	5
Uhol sklonu zubov	5 Stupeň
Povrchová úprava	TiSiN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	±0,05
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,25×L2 pri obvodovom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Odihlovač

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	130	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	20	S
GG(G)	vhodný	50	K

Uni	vhodný
mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	podmienene vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný

**Služby**

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------