



Hrubovací brúsny kotúč Cubitron™ 3, Ø kotúča × šírka kotúča: 115X7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560445 115X7
GTIN	4064035078812
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Prepracované presne tvarované zrnó Cubitron™ II so **zlepšenou mikrokrištalicou štruktúrou pre lepší výkon, produktivitu a udržateľnosť**. V porovnaní s Cubitron™ II s až o 14 % vyššou rýchlosťou obrábania a s 2× vyššou rýchlosťou úberu materiálu.

Hrubovací brúsny kotúč s inovatívnym **presne tvarovaným keramickým zrnóm Cubitron™ 3 na INOX a oceľ**. Veľmi veľký obrusovací výkon a maximálna životnosť. Nízka prítlačná sila na prácu bez únavy.

Použitie:

Na spracovanie náročných brúsnych operácií, ako napr. obrábanie zvarov. Vhodné pre použitie na INOX, oceľ a leteckých zliatinách.

Špecifikácia:

A36R-BF

Technický opis

Ø kotúčov	115 mm
Šírka kotúča	7 mm

Popis tvaru	zalomený
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	Keramické zrno
Skratka pre brúsivo	Keramika
Špecifikácia	A36R-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		