

**Garant****DNMG 150604, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie