


DNMG 150608, Typ: CA6525

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Lamač triesok	MS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,7 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie