

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260148 HB7020
GTIN	4045197698841
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie