

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie