

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	VM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie