

**CCMT 09T302, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260194 CA6525
GTIN	4960664491810
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 3 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie