


Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Lamač triesok	VS

Typ	HB7130-2
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie