

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250328 HB7130-2 |
| GTIN             | 4067263290612   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Podmienka rezu                        | ľahko prerušovaný |
| Počet výmien/rezných hrán             | 4                 |
| Rezný materiál                        | HM                |
| Typ                                   | HB7130-2          |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia      | Hrubovanie        |
| Lamač triesok                         | VG                |
| Posuv f                               | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| Hĺbka rezu $a_p$                      | 1,5 - 6 mm        |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120416       |
| Uhlový Polomer                        | 1,6 mm            |
| Hlavné použitie                       | M                 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Povrchová úprava                       | s povrchovou úpravou                  |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 60 - 220 m/min                        |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |