

**CCMT 120404, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260187 SP4019
GTIN	2050001939081
Trieda položky	28A

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	UNI
Lamač triesok	73
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie