

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VG
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie