

**CCMT 060204, Typ: CA510**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Lamač triesok	GK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie