


Garant**CNMG 160616, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Typ	HB7130-2
Lamač triesok	VG

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie