

**Garant****DNMG 110408, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	M
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VS

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie