

**VNMG 160412, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Lamač triesok	MS
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,75 - 2,5 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160412
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie