

Garant**KNUX 160410R, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Tvarovač triesky	2,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	1 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160410R
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

