

Garant**KNUX 160405R, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	VM
Tvarovač triesky	2,2 mm
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	1 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405R
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

