

**CCMT 120408, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260188 SP4019
GTIN	2050001939111
Trieda položky	28A

**Technický opis**

Lamač triesok	73
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Hlavné použitie	UNI
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie