


**Garant****SNMG 120408, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Počet výmien/rezných hrán	8
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie