

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	HB7130-2
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie