

Garant**Mikro vyvrtávací hlava Digitálna Ø 0,3 – 19,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237498
GTIN	4045197816443
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:****Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.****Digitálne** vyvrtávacie mikrohľavice s **možnosťou dodatočného presného odčítania na 0,001 mm v Ø** prostredníctvom **digitálnej zobrazovacej jednotky č. 237601** (objednať samostatne).

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.

Použitie:

S reznou vložkou č. 237621, adaptérom č. 237624 a reznou doštičkou č. 237625.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	32 mm
Ø stopky D ₂	16 mm
Ø D ₃	7 mm
Vonkajší Ø D ₁	32 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

