

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Typ	HB7130-2
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M

Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie