

Garant

Digitálna súprava na jemné vyvrtávanie s vyvrtávacou hlavou Ø 9,75 – 30,1 mm, Napojenie: SK40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237566 SK40
GTIN	4045197816689
Trieda položky	29W

Popis

Prevedenie:

S **digitálnou vretenovou hlavou** č. 237568, **digitálnym displejom** č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufríku.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.

S dodatočnou možnosťou presného odčítania s presnosťou 0,001 mm v Ø.

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.

Pre Ø 9,75 – 30,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602....**

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlavica: č. 237568 SK40

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držiak otočných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otčná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	SK40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrŕavací nástroj

Príslušenstvo

Vyvrŕavacia tyč	237636
Vyvrŕavacia tyč	237634
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrŕavacia tyč	237630
Vyvrŕavacia hlavaØ 9,75 – 88,1 mm Napojenie SK40	237568 SK40
Vyvrŕavacia tyč	237632
Súprava bez upínačaØ 9,75 – 30,1 mm	237598
Zobrazovacia jednotkadigitálna	237601