

**CC.T 09T304, Typ: CA6525**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Trieda položky	25E

## Technický opis

Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie