

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie