

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260449 HB7130-2
GTIN	4067263290926
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Tolerancia	M
Lamač triesok	VM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070202
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie