

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T302
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm

Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie