

**Garant****CC.T 120408, Typ: HU7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie