

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	VM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT09T302
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie