

**CCMT 060202, Typ: CA525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260190 CA525
GTIN	4960664678983
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	CA525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie