

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán	3

Lamač triesok

VS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie