

**Garant****CCGT 120402, Typ: HU7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 120402
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie