

Garant**Sústružnícky držiak eco QT, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251903 20/08 |
| GTIN | 4045197651075 |
| Trieda položky | 21U |

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Držiak ISO-kód | DWLNR/L 2025X08 |
| Veľkosť doštičiek | 8 mm |
| Podložka | 259031 19 |
| vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. |
| Skrutka pre podložku | 259025 1 |
| Čeľusť | 259038 10 |
| Veľkosť stopky | 20 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Funkčná šírka L ₄ | 32 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 32 mm |
| Celková dĺžka L | 91 mm |
| Séria | Eco |
| Druh použitia | ľavé |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Upínacia príložka Typ 10 | 259038 10 |
| Skrutka pre podložku Typ 1 | 259025 1 |
| Podložka Typ 11 | 259031 11 |
| Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659906 500 |
| Podložka Typ 19 | 259031 19 |